

キャリア	回線区分	メーカー	機種名	区分 FP…フィーチャーフォン SP…スマートフォン TAB…タブレット	発売日	対応可否	備考
docomo	docomo FOMA	富士通	F-07D(ARROWS μ)	SP	2012-01-20	未対応	
docomo	docomo FOMA	富士通	F-08D(Disney mobile)	SP	2012-02-22	未対応	
docomo	docomo FOMA	富士通	F-09D(ANTEPRIMA)	SP	2012-06-27	未対応	
docomo	docomo FOMA	富士通	F-10D(ARROWS X)	SP	2012-07-20	4.5	
docomo	docomo FOMA	富士通	F-12D(らくらくスマートフォン)	SP	2012-08-01	4.3	ガラスが上下余るが操作に支障なし
docomo	docomo FOMA	富士通	F-11D(ARROWS Me)	SP	2012-08-15	4.3	角が端末より大きく飛び出る
docomo	docomo FOMA	富士通	F-04E(ARROWS V)	SP	2012-11-28	4.5	
docomo	docomo FOMA	富士通	F-03E(ARROWS Kiss)	SP	2012-12-21	未対応	
docomo	docomo FOMA	富士通	F-02E(ARROWS X)	SP	2013-02-22	5.0	ガラスが上下余るが操作に支障なし
docomo	docomo FOMA	富士通	F-06E(ARROWS NX)	SP	2013-06-07	5.0	
docomo	docomo FOMA	富士通	F-07E(Disney Mobile)	SP	2013-07-31	4.6	
docomo	docomo FOMA	富士通	F-08E(らくらくスマートフォン2)	SP	2013-08-16	4.3	ガラスが上下余るが操作に支障なし
docomo	docomo FOMA	富士通	F-09E(らくらくスマートフォン プレミアム)	SP	2013-10-04	4.3	ガラスが上下余るが操作に支障なし
docomo	docomo FOMA	富士通	F-01F(ARROWS NX)	SP	2013-10-24	5.0	ガラスが上下余るが操作に支障なし
docomo	docomo FOMA	富士通	F-03F(Disney Mobile)	SP	2013-12-13	4.7	
docomo	docomo FOMA	富士通	F-04F(ビジネススマートフォン)	SP	2014-01-06	未対応	
docomo	docomo FOMA	富士通	F-05F(ARROWS NX)	SP	2014-05-30	5.0	ガラスが上下余るが操作に支障なし
docomo	docomo FOMA	富士通	F-06F(らくらくスマートフォン3)	SP	2014-07-26	4.5	
docomo	docomo FOMA	富士通	F-02G(ARROWS NX)	SP	2014-11-19	未対応	
docomo	docomo FOMA	シャープ	SH-04D(Q-potPhone)	SP	2012-02-14	未対応	
docomo	docomo FOMA	シャープ	SH-06D(AQUOS PHONE)	SP	2012-03-23	4.3	
docomo	docomo FOMA	シャープ	SH-07D(AQUOS PHONE st)	SP	2012-06-07	未対応	
docomo	docomo FOMA	シャープ	SH-09D(AQUOS PHONE ZETA)	SP	2012-06-29	4.6	
docomo	docomo FOMA	シャープ	SH-10D(AQUOS PHONE sv)	SP	2012-08-30	未対応	ガラスの左右が浮く
docomo	docomo FOMA	シャープ	SH-01E(AQUOS PHONE si)	SP	2012-10-05	未対応	
docomo	docomo FOMA	シャープ	SH-02E(AQUOS PHONE ZETA)	SP	2012-11-29	5.0	ガラスが上下余るが操作に支障なし
docomo	docomo FOMA	シャープ	SH-04E(AQUOS PHONE EX)	SP	2013-01-25	4.3	
docomo	docomo FOMA	シャープ	SH-05E(スマートフォン for ジュニア7)	SP	2013-02-01	4.3	ガラスが上下余るが操作に支障なし
docomo	docomo FOMA	シャープ	SH-07E(AQUOS PHONE si)	SP	2013-06-21	未対応	
docomo	docomo FOMA	シャープ	SH-01F(AQUOS PHONE ZETA)	SP	2013-11-07	5.0	
docomo	docomo FOMA	シャープ	SH-02F(AQUOS PHONE EX)	SP	2014-01-24	4.5	
docomo	docomo FOMA	シャープ	SH-03F(スマートフォン for ジュニア72)	SP	2014-02-01	未対応	
docomo	docomo FOMA	シャープ	SH-04F(AQUOS ZETA)	SP	2014-05-23	未対応	
docomo	docomo FOMA	シャープ	SH-05F(Disney mobile)	SP	2014-05-29	未対応	
docomo	docomo FOMA	シャープ	SH-01G(AQUOS ZETA)	SP	2014-11-14	未対応	
docomo	docomo FOMA	シャープ	SH-02G(Disney Mobile)	SP	2014-11-20	未対応	
docomo	docomo FOMA	シャープ	SH-04G(AQUOS Ever)	SP	2015-0x-xx	5.0	ガラスが上下余るが操作に支障なし
docomo	docomo FOMA	シャープ	SH-03G(AQUOS ZETA)	SP	2015-0x-xx	未対応	
docomo	docomo FOMA	NEC	N-04D(MEDIAS LTE)	SP	2012-02-15	4.3	ガラスが上下余るが操作に支障なし
docomo	docomo FOMA	NEC	N-05D(MEDIAS ES)	SP	2012-03-01	4.3	ガラスが上下余るが操作に支障なし
docomo	docomo FOMA	NEC	N-07D(MEDIAS X)	SP	2012-07-13	4.3	
docomo	docomo FOMA	NEC	N-02E(MEDIAS U)	SP	2012-12-01	4.3	
docomo	docomo FOMA	NEC	N-03E(Disney Mobile)	SP	2012-12-14	未対応	
docomo	docomo FOMA	NEC	N-04E(MEDIAS X)	SP	2013-03-01	未対応	
docomo	docomo FOMA	NEC	N-05E(MEDIAS W)	SP	2013-04-18	4.3	2画面の為ガラスが2枚必要
docomo	docomo FOMA	NEC	N-06E(MEDIAS X)	SP	2013-06-19	4.6	
docomo	docomo FOMA	パナソニック	P-05D(Disney mobile)	SP	2012-03-22	4.3	
docomo	docomo FOMA	パナソニック	P-04D	SP	2012-03-29	4.3	ガラスが上下余るが操作に支障なし
docomo	docomo FOMA	パナソニック	P-06D(ELUGA V)	SP	2012-07-12	4.6	
docomo	docomo FOMA	パナソニック	P-07D(ELUGA power)	SP	2012-08-10	5.0	
docomo	docomo FOMA	パナソニック	P-02E(ELUGA X)	SP	2013-01-30	4.7	ガラスが上下余るが操作に支障なし
docomo	docomo FOMA	パナソニック	P-03E(ELUGA P)	SP	2013-06-15	未対応	
docomo	docomo FOMA	ソニー	SO-02D(Xperia NX)	SP	2012-02-24	4.3	ガラスが上下余るが操作に支障なし
docomo	docomo FOMA	ソニー	SO-03D(XperiaTM acro HD)	SP	2012-03-15	4.5	ガラスが上下余るが操作に支障なし
docomo	docomo FOMA	ソニー	SO-04D(Xperia GX)	SP	2012-08-09	4.5	
docomo	docomo FOMA	ソニー	SO-05D(Xperia SX)	SP	2012-08-10	未対応	
docomo	docomo FOMA	ソニー	SO-01E(Xperia AX)	SP	2012-11-15	未対応	
docomo	docomo FOMA	ソニー	SO-02E(Xperia Z)	SP	2013-02-09	5.0	ガラスが上下余るが操作に支障なし
docomo	docomo FOMA	ソニー	SO-04E(Xperia A)	SP	2013-05-17	4.3	ガラスサイズ不足
docomo	docomo FOMA	ソニー	SO-01F(Xperia Z1)	SP	2013-10-24	5.0	ガラスが上下余るが操作に支障なし
docomo	docomo FOMA	ソニー	SO-02F(Xperia Z1 f)	SP	2013-12-19	4.3	
docomo	docomo FOMA	ソニー	SO-03F(Xperia Z2)	SP	2014-05-21	未対応	
docomo	docomo FOMA	ソニー	SO-04F(Xperia A2)	SP	2014-06-19	4.3	
docomo	docomo FOMA	ソニー	SO-01G(Xperia Z3)	SP	2014-10-23	5.0	ガラスが上下余るが操作に支障なし
docomo	docomo FOMA	ソニー	SO-02G(Xperia Z3 Compact)	SP	2014-11-12	4.6	
docomo	docomo FOMA	ソニー	A4	SP	2015-xx-xx	5.0	
docomo	docomo FOMA	ソニー	Z4	SP	2015-06-12	5.0	
docomo	docomo FOMA	LG Electronics	L-02D(PRADA phone)	SP	2012-01-26	未対応	
docomo	docomo FOMA	LG Electronics	L-05D(Optimus it)	SP	2012-06-30	4.3	
docomo	docomo FOMA	LG Electronics	L-06D(Optimus Vu)	SP	2012-08-03	未対応	
docomo	docomo FOMA	LG Electronics	L-01E(Optimus G)	SP	2012-10-19	4.6	ガラスが上下余るが操作に支障なし
docomo	docomo FOMA	LG Electronics	L-02E(Optimus LIFE)	SP	2012-12-21	4.3	ガラスが上下余るが操作に支障なし
docomo	docomo FOMA	LG Electronics	L-04E(Optimus G Pro)	SP	2013-04-04	5.0	
docomo	docomo FOMA	LG Electronics	L-05E(Optimus it)	SP	2013-06-22	4.3	
docomo	docomo FOMA	LG Electronics	L-01F(G2)	SP	2013-10-11	未対応	
docomo	docomo FOMA	LG Electronics	DM-01G	SP	2015-05-29	未対応	
docomo	docomo FOMA	サムスン	SC-05D(GALAXY Note)	SP	2012-04-06	未対応	
docomo	docomo FOMA	サムスン	SC-06D(GALAXY S III)	SP	2012-06-28	4.7	
docomo	docomo FOMA	サムスン	SC-02E(GALAXY Note II)	SP	2012-11-16	未対応	
docomo	docomo FOMA	サムスン	SC-03E(GALAXY S III α)	SP	2012-12-05	未対応	
docomo	docomo FOMA	サムスン	SC-04E(GALAXY S4)	SP	2013-05-23	5.0	
docomo	docomo FOMA	サムスン	SC-01F(GALAXY Note 3)	SP	2013-10-17	未対応	
docomo	docomo FOMA	サムスン	SC-02F(GALAXY J)	SP	2013-10-31	未対応	
docomo	docomo FOMA	サムスン	SC-04F(GALAXY S5)	SP	2014-05-15	5.0	ガラスが上下余るが操作に支障なし
docomo	docomo FOMA	サムスン	SC-02G(GALAXY S5 ACTIVE)	SP	2014-10-04	5.0	ガラスが上下余るが操作に支障なし
docomo	docomo FOMA	サムスン	SC-01G(GALAXY Note Edge)	SP	2014-10-23	未対応	
docomo	docomo FOMA	サムスン	SC-04G(Galaxy S6 edge)	SP	2015-04-23	未対応	
docomo	docomo FOMA	サムスン	SC-05G(Galaxy S6)	SP	2015-04-23	5.0	
docomo	docomo FOMA	サムスン	Galaxy S6	SP	2015-0x-xx	5.0	ガラスが上下余るが操作に支障なし
docomo	docomo FOMA	サムスン	Galaxy S6Edge	SP	2015-0x-xx	未対応	
docomo	docomo FOMA	東芝	T-02D(REGZA Phone)	SP	2012-07-26	未対応	
docomo	docomo FOMA	Research In Motion	BlackBerry Bold 9900	SP	2012-03-30	未対応	
docomo	docomo FOMA	HUAWEI TECHNOLOGIES	HW-01E(Ascend)	SP	2012-11-21	4.3	
docomo	docomo FOMA	HUAWEI TECHNOLOGIES	HW-03E(Ascend D2)	SP	2013-05-08	4.6	

au	au WIN	京セラ	URBANO PROGRESSO(KYY04)	SP	2012-05-30	4.3	
au	au WIN	京セラ	KYL21(DIGNO S)	SP	2012-11-09	4.6	
au	au WIN	京セラ	KYL22(DIGNO M)	SP	2013-11-23	5.0	
au	au WIN	京セラ	URBANO L02(KYY22)	SP	2014-02-08	4.6	
au	au WIN	京セラ	URBANO L03(KYY23)	SP	2014-06-28	5.0	
au	au WIN	京セラ	TORQUE G01(KYY24)	SP	2014-07-25	4.3	
au	au WIN	京セラ	URBANO V01(KYY31)	SP	2014-12-12	5.0	
au	au WIN	京セラ	KYL23(mirai)	SP	2015-01-30	4.5	
au	au WIN	京セラ	KYV32(BASIO)	SP	2015-02-13	5.0	
au	au WIN	京セラ	INFOBAR A03(KYV33)	SP	2015-02-20	4.5	
au	au WIN	シャープ	INFOBAR C01(SHX12)	SP	2012-02-03	未対応	
au	au WIN	シャープ	ISW16SH(AQUOS PHONE SERIE)	SP	2012-06-28	4.6	
au	au WIN	シャープ	IS15SH(AQUOS PHONE SL)	SP	2012-07-06	未対応	
au	au WIN	シャープ	IS17SH(AQUOS PHONE CL)	SP	2012-07-21	4.6	ガラスが上下余るが操作に支障なし
au	au WIN	シャープ	SHL21(AQUOS PHONE SERIE)	SP	2012-11-02	4.7	ガラスが上下余るが操作に支障なし
au	au WIN	シャープ	SHL22(AQUOS PHONE SERIE)	SP	2013-07-12	未対応	
au	au WIN	シャープ	SHL23(AQUOS PHONE SERIE)	SP	2013-11-15	4.7	ガラスが上下余るが操作に支障なし
au	au WIN	シャープ	SHL24(AQUOS PHONE SERIE mini)	SP	2014-02-22	4.3	
au	au WIN	シャープ	SHL25(AQUOS SERIE)	SP	2014-06-13	未対応	
au	au WIN	シャープ	SHV31(AQUOS SERIE mini)	SP	2015-01-29	4.5	ガラスが上下余るが操作に支障なし
au	au WIN	シャープ	SHV32(AQUOS SERIE)	SP	2015-06-05	5.0	ガラスが上下余るが操作に支障なし
au	au WIN	ソニー	IS12S(Xperia acro HD)	SP	2012-03-14	4.3	
au	au WIN	ソニー	SOL21(Xperia VL)	SP	2012-11-02	4.3	ガラスが上下余るが操作に支障なし
au	au WIN	ソニー	SOL22(Xperia UL)	SP	2013-05-25	5.0	
au	au WIN	ソニー	SOL24(Xperia Z Ultra)	SP	2014-01-25	未対応	
au	au WIN	ソニー	SOL25(Xperia ZL2)	SP	2014-05-23	5.0	ガラスが上下余るが操作に支障なし
au	au WIN	ソニー	SOV31(Xperia Z4)	SP		未対応	
au	au WIN	カシオ	CAL21(GzOne TYPE-L)	SP	2012-11-02	未対応	
au	au WIN	バンテック&キュリテル	PTL21(VEGA)	SP	2012-11-02	未対応	
au	au WIN	富士通	IS12F(ARROWS ES)	SP	2012-01-07	4.3	ガラスが上下余るが操作に支障なし
au	au WIN	富士通	ISW13F(ARROWS Z)	SP	2012-07-20	4.5	
au	au WIN	富士通	FJL21(ARROWS ef)	SP	2012-11-02	未対応	
au	au WIN	富士通	FJL22(ARROWS Z)	SP	2013-11-22	5.0	ガラスが上下余るが操作に支障なし
au	au WIN	サムスン	ISW11SC(GALAXY SII WiMAX)	SP	2012-01-20	4.6	
au	au WIN	サムスン	SCL21(GALAXY SIII Progre)	SP	2012-11-02	未対応	
au	au WIN	LG Electronics	IS11LG(Optimus X)	SP	2012-01-20	4.3	ガラスが上下余るが操作に支障なし
au	au WIN	LG Electronics	LGL21(Optimus G)	SP	2012-11-02	4.6	
au	au WIN	LG Electronics	LGL22(isai)	SP	2013-11-23	未対応	
au	au WIN	LG Electronics	LGL23(G Flex)	SP	2014-01-25	未対応	
au	au WIN	LG Electronics	LGL24(isai FL)	SP	2014-07-18	未対応	
au	au WIN	LG Electronics	LGV31(isai VL)	SP	2014-12-12	未対応	
au	au WIN	LG Electronics	LGL25(Fx0)	SP	2014-12-25	4.6	
au	au WIN	LG Electronics	LGV32(isai vivid)	SP	2015-05-29	5.0	ガラスサイズ不足
au	au WIN	HTC	ISW13HT(HTC J)	SP	2012-05-25	未対応	
au	au WIN	HTC	HTL21(HTC J butterfly)	SP	2012-12-09	未対応	
au	au WIN	HTC	INFOBAR A02(HTX21)	SP	2013-02-15	4.6	
au	au WIN	HTC	HTL22(HTC J One)	SP	2013-06-01	5.0	端末全面をフルカバー
au	au WIN	HTC	HTL23(HTC J butterfly)	SP	2014-08-29	5.0	
au	au WIN	HTC	HTV31(HTC J butterfly)	SP	2015-06-05	未対応	
au	au WIN	モトローラ	IS12M(MOTOROLA RAZR)	SP	2012-03-01	4.3	ガラスが上下余るが操作に支障なし
SoftBank	SoftBank 3G	シャープ	DM014SH	SP	xxxx-xx-xx	4.5	
SoftBank	SoftBank 3G	シャープ	DM015K	SP	xxxx-xx-xx	未対応	
SoftBank	SoftBank 3G	シャープ	DM016SH	SP	xxxx-xx-xx	未対応	
SoftBank	SoftBank 3G	シャープ	DM013SH	SP	xxxx-xx-xx	未対応	
SoftBank	SoftBank 3G	シャープ	DM012SH	SP	xxxx-xx-xx	4.3	ガラスが上下余るが操作に支障なし
SoftBank	SoftBank 3G	シャープ	103SH(AQUOS PHONE)	SP	2012-01-20	4.3	ガラスが上下余るが操作に支障なし
SoftBank	SoftBank 3G	シャープ	104SH(AQUOS PHONE)	SP	2012-02-24	4.5	
SoftBank	SoftBank 3G	シャープ	106SH(AQUOS PHONE Xx)	SP	2012-07-06	4.6	
SoftBank	SoftBank 3G	シャープ	102SH II (AQUOS PHONE)	SP	2012-07-12	4.3	
SoftBank	SoftBank 3G	シャープ	107SH(PANTONE 5)	SP	2012-07-14	未対応	
SoftBank	SoftBank 3G	シャープ	200SH(PANTONE 6)	SP	2012-12-21	4.5	
SoftBank	SoftBank 3G	シャープ	203SH(AQUOS PHONE Xx)	SP	2013-03-08	未対応	
SoftBank	SoftBank 3G	シャープ	204SH(シンプルスマホ)	SP	2013-05-10	未対応	
SoftBank	SoftBank 3G	シャープ	205SH(AQUOS PHONE ss)	SP	2013-06-21	未対応	
SoftBank	SoftBank 3G	シャープ	206SH(AQUOS PHONE Xx)	SP	2013-06-28	5.0	
SoftBank	SoftBank 3G	シャープ	302SH(AQUOS PHONE Xx)	SP	2013-12-06	5.0	
SoftBank	SoftBank 3G	シャープ	303SH(AQUOS PHONE Xx mini)	SP	2014-02-21	4.5	ガラスが上下余るが操作に支障なし
SoftBank	SoftBank 3G	シャープ	304SH(AQUOS Xx)	SP	2014-05-23	未対応	
SoftBank	SoftBank 3G	シャープ	305SH(AQUOS CRYSTAL)	SP	2014-08-29	5.0	
SoftBank	SoftBank 3G	シャープ	401SH(シンプルスマホ2)	SP	2014-11-28	4.3	
SoftBank	SoftBank 3G	シャープ	402SH(AQUOS CRYSTAL X)	SP	2014-12-19	未対応	
SoftBank	SoftBank 3G	シャープ	AQUOS クリスタル2	SP	2015-07-xx	5.0	
SoftBank	SoftBank 3G	シャープ	AQUOS Xx	SP	2015-06-26	未対応	
SoftBank	SoftBank 3G	SONY	402SO(Xperia Z4)	SP	2015-xx-xx	未対応	
SoftBank	SoftBank 3G	パナソニック	101P(LUMIX Phone)	SP	2012-01-15	4.3	
SoftBank	SoftBank 3G	パナソニック	102P	SP	2012-03-23	4.3	ガラスが上下余るが操作に支障なし
SoftBank	SoftBank 3G	NEC	101N(MEDIAS CH)	SP	2012-01-20	4.3	ガラスが上下余るが操作に支障なし
SoftBank	SoftBank 3G	富士通	101F(ARROWS A)	SP	2012-07-28	4.3	ガラスが上下余るが操作に支障なし
SoftBank	SoftBank 3G	富士通	201F(ARROWS A)	SP	2013-02-16	未対応	
SoftBank	SoftBank 3G	富士通	202F(ARROWS A)	SP	2013-06-28	5.0	ガラスが上下余るが操作に支障なし
SoftBank	SoftBank 3G	富士通	301F(ARROWS A)	SP	2013-12-06	未対応	
SoftBank	SoftBank 3G	京セラ	101K(HONEY BEE)	SP	2012-01-27	未対応	
SoftBank	SoftBank 3G	京セラ	201K(HONEY BEE)	SP	2013-01-25	未対応	
SoftBank	SoftBank 3G	京セラ	202K(DIGNO R)	SP	2013-07-05	4.3	ガラスが上下余るが操作に支障なし
SoftBank	SoftBank 3G	モトローラ	201M(RAZR M)	SP	2012-10-26	未対応	
SoftBank	SoftBank 3G	HUAWEI TECHNOLOGIES	201HW(STREAM)	SP	2012-10-10	4.3	ガラスが上下余るが操作に支障なし
SoftBank	SoftBank 3G	DELL	101DL(DELL Streak Pro)	SP	2012-03-03	4.3	ガラスが上下余るが操作に支障なし

その他	回線なし	DELL	EMOBILE GS01	SP	xxxx-xx-xx	4.3	ガラスが上下余るが操作に支障なし
その他	回線なし	HUAWEI TECHNOLOGIES	GS03	SP	xxxx-xx-xx	4.3	ガラスが上下余るが操作に支障なし
その他	回線なし	HUAWEI TECHNOLOGIES	Ascend G6(SIMなし)	SP	2014-06-27	4.5	
その他	回線なし	HUAWEI TECHNOLOGIES	Ascend P7(SIMなし)	SP	2014-09-05	5.0	ガラスが上下余るが操作に支障なし
その他	回線なし	HUAWEI TECHNOLOGIES	Ascend Mate7(SIMなし)	SP	2014-12-12	未対応	
その他	回線なし	HUAWEI TECHNOLOGIES	Ascend G620S(SIMなし)	SP	2014-12-12	5.0	
その他	回線なし	ASUS	ZenFone5(SIMなし)A500KL	SP	2014-11-08	5.0	
その他	回線なし	ASUS	ZenFone2(SIMなし)ZE551ML	SP	2015-05-16	未対応	
その他	回線なし	LG Electronics	nexus4(SIMなし)	SP	2013-08-30	4.6	ガラスが上下余るが操作に支障なし
その他	回線なし	LG Electronics	nexus5(SIMなし)	SP	2013-11-01	5.0	ガラスが上下余るが操作に支障なし
その他	回線なし	LG Electronics	nexus6(SIMなし)	SP	xxxx-xx-xx	未対応	
その他	回線なし	LG Electronics	G2 mini(LG-D620J)SIMなし	SP	2014-08-01	4.7	
その他	回線なし	ZTE	g01(ZTE Blade L3)SIMなし	SP	2015-04-22	5.0	
その他	回線なし	ZTE	g03(ZTE Blade S)SIMなし	SP	2015-04-22	未対応	
その他	回線なし	ZTE	g02(ZTE Blade S Lite)SIMなし	SP	2015-04-22	未対応	
その他	回線なし	シャープ	AQUOS SH-M01(SIMなし)楽天モバイル	SP	2014-12-17	4.3	
その他	回線なし	ソニー	Xperia J1 Compact(simなし)イオスマホ	SP	2015-04-20	4.3	ガラスが上下余るが操作に支障なし
その他	回線なし	Covia	CP-F03a(SIMなし)Flea Phone	SP	2014-03-14	5.0	液晶のみでなく端末全面を覆う
その他	回線なし	geanee	FXC-5A(SIMなし)イオスマホ第2弾	SP	2014-07-04	5.0	
その他	回線なし	WILLCOM	WX04K	SP	xxxx-xx-xx	4.3	ガラスが上下余るが操作に支障なし
その他	回線なし	WILLCOM	WX04SH	SP	xxxx-xx-xx	未対応	
その他	回線なし	WILLCOM	WX05SH	SP	xxxx-xx-xx	未対応	
その他	回線なし	WILLCOM	WX10K	SP	xxxx-xx-xx	4.6	ガラスが上下余るが操作に支障なし
その他	回線なし	EMOBILE	EMO1F	SP	xxxx-xx-xx	4.6	
その他	回線なし	EMOBILE	GL07S	SP	xxxx-xx-xx	4.6	
その他	回線なし	Y!Mobile	402LG(Spray)	SP	xxxx-xx-xx	4.3	
その他	回線なし	Y!Mobile	302KC	SP	xxxx-xx-xx	4.3	ガラスが上下余るが操作に支障なし
その他	回線なし	Y!Mobile	404KC	SP	xxxx-xx-xx	5.0	ガラスが上下余るが操作に支障なし
その他	回線なし	Y!Mobile	302HW	SP	xxxx-xx-xx	4.6	
その他	回線なし	ARROWS (Fujitsu)	M01(SIMなし)	SP	xxxx-xx-xx	4.3	
その他	回線なし	日本通信	VAIO Phone(VA-10J SIMなし)	SP	2015-03-20	5.0	